



LARMHJÄLPMEDEL – Sängvakt S4

Säkra och trygga larmhjälpmedel ger brukaren och dess anhöriga en ovärderlig trygghet. Phoniro erbjuder larmhjälpmedel som passar både eget boende och särskilt boende. Phoniro Sängvakt består av en tryckkänslig sensor som enkelt bäddas in i sängen. Sängvakten kan tända ett ledljus när brukaren stiger ur sängen.

Funktionalitet

När en person lägger sig ner har sängvakten en fördröjning på 20 sekunder innan den övergår i aktivt läge. Den kan individanpassas och tillåta frånvaro från sängen från 4 sekunder upp till 30 minuter utan att avge larm. Efter ett larm återgår sängvakten till aktivt läge när brukaren lägger sig i sängen. Sängvakten påverkas inte av viktvariationer, sängläge eller häftiga rörelser. Den placeras, för bästa resultat, under lakanet i höjd med skuldrorna. Drivs med batteri eller medföljande transformator. Finns med kabelanslutning eller med inbyggd radiosändare.

I KORTHET

- Användarvänlig
- Larmar när man lämnar sängen
- Larmtiden kan individanpassas
- Flexibelt, passar flera system och telefoner
- Drivs med batteri eller transformator
- Finns med kabelanslutning eller inbyggd radiosändare

| Art. nr. | Artikel |
|------------------|--------------------------|
| A81020 | Sängvakt S4 med ledljus |
| Tillbehör | |
| A81051 | Överdrag till sängsensor |
| A81050 | Sensor till sängvakt |
| A81052 | Nätadapter 12V DC 270mA |
| A81047 | Elektronik S4 sängvakt |

Kontakta oss för mer information:
kontakt@phoniro.se